

Garant**Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales, gauche, Largeur de gorge w: 4mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274110 4 |
| GTIN | 4062406382797 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Largeur de gorge w | 4 mm |
| Profondeur gorge max. t_{max} | 22 mm |
| Longueur totale L | 74 mm |
| Type d'utilisation | gauche |
| Arrosage interne | non |
| Clé système | oui |
| Rainurage axial possible | non |
| Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |

