

**Garant****Porte-plaquettes Medium-Plus pour gorges radiales, gauche, Largeur de gorge w: 3mm****Données de commande**

N° commande	274110 3
GTIN	4062406384395
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes 275021 – 275048.

**Utilisation:**

En association avec le porte-outils 274002 ou avec l'adaptateur 274001 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

**Attention:**

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Description technique**

Largeur de gorge w	3 mm
Profondeur gorge max. $t_{max}$	20 mm
Longueur totale L	72 mm
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

