

Garant**Lame de tronçonnage eco pour gorges radiales, gauche, Largeur de gorge w: 5/6mm****Données de commande**

N° commande	274120 5/6
GTIN	4062406384449
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Porte-lames 273893 – 273894; 319133 20/50.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l'adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils). Clé de montage 279940 à commander séparément.

Description technique

Largeur de gorge w	5; 6 mm
Profondeur gorge max. t_{max}	40 mm
Longueur totale L	122 mm
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

