



## Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, à droite, Type: SET07



### Données de commande

N° commande	260390 SET07
GTIN	4062406386191
Classe d'article	29W

### Description technique

Hauteur de serrage $L_2$	9 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Longueur de tête $L_1$	22,5 mm
Longueur de tête $L_1$	27,5 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	15,5 mm
Code ISO porte-outils	A0810H SDUCR07
Code ISO porte-outils	A1012K SDUCR07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Largeur de collet $L_4$	8 mm

Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	125 mm
Déport L <sub>3</sub>	6,5 mm
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage