

**Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, à droite, Type: SET06****Données de commande**

N° commande	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Classe d'article	29W

**Description technique**

Longueur totale L	100 mm
Longueur totale L	110 mm
Longueur totale L	125 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	22 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	27 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Déport L <sub>3</sub>	4 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm

Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	8 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	11 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	13 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	8 mm
Largeur de collet L <sub>4</sub>	10 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	A0810J SCLCR06
Code ISO porte-outils	A1012K SCLCR06
Code ISO porte-outils	A0608H SCLCR06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage