



Lame de scie ruban RRR Plus, 30 m, Largeur mm / Dents / pouce: 10/24



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 172000 10/24 |
| GTIN | 4045197253460 |
| Classe d'article | 16F |

Description

Exécution:

Denture normale – Pas constant avec **angle de coupe de 0°**, lames non soudées, présentées dans un rouleau fermé en plastique.

RRR-Plus en acier à outils allié, rouleau de 30 m.

Utilisation:

Convient pour petites et moyennes sections (longueur de travail max. 70 mm).

Remarque(s):

- **Denture normale 10°: réf. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Denture variable 0°: réf. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Denture: normal

Angle de coupe: 0 degré

Denture: normal

Angle de coupe: 0 degré

Epaisseur: 0,65 mm

Description technique

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 10 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Epaisseur | 0,65 mm |
| Angle de coupe | 0 degré |
| Denture | normal |
| Attribut des noms de produit | 30 m |
| Longueur | 30 m |
| Type de produit | Lame de scie ruban |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 500 N/mm ² | adaptée | 85 m/min | P |
| Acier < 750 N/mm ² | adaptée | 65 m/min | P |
| Fonte GG(G) | adaptée | 40 m/min | K |
| Huile | adaptée | | |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| av. arrosage min. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |