

**Fraise à lamer modulaire, Réf. / Ø fraise: 01/5mm****Données de commande**

N° commande	156730 01/5
GTIN	4033591011632
Classe d'article	16C

Description**Exécution:**

Grâce aux goujures hélicoïdales, excellent enlèvement et bonne évacuation des copeaux.

Réaffûtage aisé. Le porte-fraise empêche toute torsion de la fraise.

Utilisation:

Pour le fraisage de vis suivant DIN, ou **par une combinaison fraise/pilote correspondante, pour la réalisation de trous étagés ou de chanfreinages hors norme.**

Remarque(s):

Fraises à lamer en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme "T" également disponibles sur demande.

Description technique

Ø fraisage	5 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue	7 mm
Longueur de coupe	8 mm
Angle de chanfreinage	180 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Norme	Norme usine

Arrosage interne	oui
Type de produit	Inserts de coupe pour lamage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	40 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	60 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	20 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	10 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	5 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	5 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		