

Honeywell
MILLER**Harnais H500 IS5, Type: 2****Données de commande**

N° commande	098183 2
GTIN	3660681064820
Classe d'article	09A

Description**Exécution:**

Harnais deux points DuraFlex® élastique avec dossier aéré et articulation. Entièrement réglable, fermetures rapides automatiques. Avec **points de fixation** pour les outils.

Les nouveaux harnais H500 se caractérisent par un rembourrage respirant anatomique et ergonomique. La grande liberté de mouvement et de nombreuses fonctions intelligentes augmentent le **bien-être à long terme** de l'utilisateur. Jusqu'à 140 kg. **Harnais H500 IS5** – Fermeture poitrine: clip automatique. Boucle de jambe: boucle d'attache. Cœillet frontal 2 x boucles de sangle (sternales).

Norme:

EN 361

Description technique

Référence fabricant	Harnais H500 - IS5 MB 2LO
Réf. fabricant	2
Poids	1,17 kg
Type de produit	Harnais

