



## Lame de scie ruban RRR Plus, 30 m, Largeur mm / Dents / pouce: 6/6H



### Données de commande

N° commande	172000 6/6H
GTIN	4045197253293
Classe d'article	16F

### Description

#### Exécution:

**Denture normale** – Pas constant avec **angle de coupe de 0°**, lames non soudées, présentées dans un rouleau fermé en plastique.

**RRR-Plus** en acier à outils allié, rouleau de 30 m.

#### Utilisation:

Convient pour petites et moyennes sections (longueur de travail max. 70 mm).

#### Remarque(s):

- **Denture normale 10°: réf. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Denture variable 0°: réf. 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Denture: normal

Angle de coupe: 10 degré

Denture: normal

Angle de coupe: 10 degré

Epaisseur: 0,65 mm

### Description technique

Largeur	6 mm
---------	------

Angle de coupe	10 degré
Epaisseur	0,65 mm
Denture	normal
Attribut des noms de produit	30 m
Longueur	30 m
Type de produit	Lame de scie ruban

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	85 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	65 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	40 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		