

## Support mural pour sangle de sécurité en métal avec ceinture incluse noir, Type: R/W



### Données de commande

N° commande	994325 R/W
GTIN	4251021114306
Classe d'article	99T

### Description

#### Exécution:

Le support mural pour sangle de sécurité est en métal peint. Montage mural par vissage, sans matériel de fixation. 2 supports latéraux de vis pour l'extrémité des sangles de sécurité.

#### Utilisation:

Pour l'intérieur et l'extérieur.

#### Remarque(s):

Possibilité d'impression numérique personnalisée sur demande.

Hauteur: 120 mm

Largeur: 100 mm

Profondeur: 75 mm

Longueur sangle: 4000 mm

Largeur de sangle: 50 mm

Couleur ruban: rouge / blanc

### Description technique

Poids	0,7 kg
Hauteur	120 mm
Largeur de sangle	50 mm
Couleur ruban	rouge / blanc

Longueur sangle	4000 mm
Profondeur	75 mm
Largeur	100 mm
Référence fabricant	Montage mural RS-GUIDESYSTEMS
Type de produit	Ruban de signalisation