

**Comparateur de précision, ± Plage de lecture / Lecture: 50/1 µm****Données de commande**

N° commande	434680 50/1
GTIN	4031452301502
Classe d'article	46C

Description**Exécution:**

Comparateur de précision Sensikator avec force de mesure 0,14 N ($\pm 20\%$).

- **Réglage fin simple et sûr grâce au bouton de réglage en haut du boîtier.**
- **Forte réduction de l'inertie grâce à la fine aiguille en verre.**
- **Réduction du risque d'endommagement grâce à une protection efficace contre les chocs.**

Description technique

Longueur	105 mm
Force de mesure	0,14 N
Lecture	1 µm
Largeur	66 mm
Hauteur	24,5 mm
Ø axe de fixation h6	8 mm
Course libre	2,5 mm

± plage de mesure	50 µm
Étalonnage	C3
Norme	DIN 879
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
antichocs	oui
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Comparateurs de précision

Services

Étalonnage Comparateurs de précision Type FZ	023180 FZ
Étalonnage DAkkS Comparateur Type FZ	023190 FZ

Accessoires

Touche en acier Type 10	434900 10
Touche en acier Type 11	434900 11
Touche en acier Type 11/15	434900 11/15
Touche en acier Type 11/20	434900 11/20
Touche en acier Type 11/25	434900 11/25
Touche en acier Type 11/30	434900 11/30
Touche en acier Type 11/35	434900 11/35
Touche en acier Type 12	434900 12
Touche en acier Type 13	434900 13
Touche en acier Type 14	434900 14
Touche en acier Type 14/15	434900 14/15
Touche en acier Type 14/20	434900 14/20
Touche en acier Type 14/30	434900 14/30
Touche en acier Type 14/40	434900 14/40
Touche en acier Type 15	434900 15

Touche en acier Type 16	434900 16
Touche en acier Type 17	434900 17
Touche en acier Type 18/1	434900 18/1
Touche en acier Type 18/2	434900 18/2
Touche en acier Type 18/3	434900 18/3
Touche en acier Type 18/4	434900 18/4
Touche en acier Type 18/5	434900 18/5
Touche en acier Type 18/6	434900 18/6
Touche en acier Type 2	434900 2
Touche en acier Type 20	434900 20
Touche en acier Type 24	434900 24
Touche en acier Type 28	434900 28
Touche en acier Type 29/10	434900 29/10
Touche en acier Type 29/20	434900 29/20
Touche en acier Type 30/10	434900 30/10
Touche en acier Type 39	434900 39
Touche en carbure Type 10	434910 10
Touche en carbure Type 11	434910 11
Touche en carbure Type 14	434910 14
Touche en carbure Type 16	434910 16
Touche en carbure Type 17	434910 17
Touche en carbure Type 18/1	434910 18/1
Touche en carbure Type 18/2	434910 18/2
Touche en carbure Type 18/3	434910 18/3
Touche en carbure Type 18/4	434910 18/4
Touche en carbure Type 18/5	434910 18/5
Touche en carbure Type 18/6	434910 18/6
Touche en carbure Type 2	434910 2
Touche orientable	434912

Touche en rubis Type 2	434915 2
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 25 mm	434917 25
Support de comparateur coudé45° Longueur de serrage 50 mm	434917 50
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 25 mm	434918 25
Support de comparateur coudé60° Longueur de serrage 50 mm	434918 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 100 mm	434920 100
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 15 mm	434920 15
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 20 mm	434920 20
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 30 mm	434920 30
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 40 mm	434920 40
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 50 mm	434920 50
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 60 mm	434920 60
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 70 mm	434920 70
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 80 mm	434920 80
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 90 mm	434920 90
Flexible de relevage Longueur 140 mm	434930 140
Flexible de relevage Longueur 500 mm	434930 500