


Garant
XNEX 080608, HB735, Type: UNI


Données de commande

N° commande	215192 UNI
GTIN	4062406392277
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.

Plaquette en carbure double face 2x3 arêtes pour **opérations de dressage**.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$: 4 mm

Epaisseur plaquette S: 6.35 mm

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Type	UNI
Epaisseur plaquette S	6.35 mm
Code ISO plaquette	XNEX 080608
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		