

Aimant plat avec filetage intérieur, Ferrite, Ø: 50mm



Données de commande

N° commande	085915 50
GTIN	5012095029953
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

- **Aimant plat blindé en ferrite dure avec manchon taraudé.**
- **Surface galvanisée.**
- **Thermorésistant jusqu'à 120 °C.**

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Description technique

Matériau surface	galvanisé
Hauteur avec taraudage	22 mm
Filetage	M6 mm
Manchon taraudé	oui
Résistance max. à la température	120 °C
Hauteur	10 mm
Ø	50 mm
Poids	110 g
Force d'attraction	220 N

Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimant plat

Accessoires

Jeu de crochets à visser avec filetage extérieur 10 pièces Filetage M6	085921 M6
---	-----------