

**Garant****Forets multi-usages en carbure, Ø foret: 12mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 787070 12     |
| GTIN             | 4062406390907 |
| Classe d'article | 71C           |

**Description****Exécution:**

Foret multi-usages avec **plaquette en carbure particulièrement affûtée** pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour **évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux**. Queue en acier spécial traité.

**Utilisation:**

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:

- **Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.**
- **Carrelage, céramique, marbre, verre.**
- **Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d'armatures dans le béton.**

**Remarque(s):**

- **Attention : à utiliser sans percussion!**
- **Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu'en perçage avec percussion.**

**Description technique**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Longueur totale                               | 150 mm                      |
| Longueur hélice                               | 85 mm                       |
| Ø foret                                       | 12 mm                       |
| Type d'outils                                 | Carbure                     |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Pas de perçage à percussion |
| Queue   | Queue cylindrique           |
| Type de produit                               | Forets multi-usages         |

