



Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois, Réf. / Taille queue: 0/10



Données de commande

N° commande	156700 0/10
GTIN	4033591011588
Classe d'article	16C

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l'usinage des Ø de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5

1 pilote de chaque 156750: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5

1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: Ø 10 mm

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme "T" également disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Nombre de dents Z: 2

Plage lamage: 8,5 - 16,5 mm

Description technique

Plage lamage	8,5 - 16,5 mm
--------------	---------------

Nombre de dents Z	2
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Porte-fraises à lamer modulaire Réf. / Taille queue 0/10	156720 0/10
--	-------------