

Garant**Etau parallèle, Largeur mors: 180mm****Données de commande**

N° commande	967100 180
GTIN	4062406393267
Classe d'article	91J

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage pour tubes sous les mors normaux. Puissante vis de précision, usinée CNC avec filetage laminé. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage. Guidage réglable double.

Avec mors de serrage massifs, à surface trempée (non interchangeables).

Légende:

Rondelles de protection antichute.

Graduation estampée.

Réglage du guidage: vis à 6 pans creux avec rondelles de butée en laiton – fonctionnement aisé.

Mors de serrage puissants.

Avantage(s):

- **Poignée avec protection antichute des deux côtés aucun bruit gênant.**
- **Ouverture / fermeture rapide grâce au grand pas de filetage sur la vis.**
- **Poignée remplaçable.**
- **Echelle des largeurs d'ouverture estampée.**

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967520.

Description technique

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	3/4 – 3.1/2 pouce
Matière	Acier forgé
Profondeur de serrage	110 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	27 kg
Largeur mors	180 mm
Capacité de serrage	220 mm
Type de produit	Étau parallèle