

## Jeu de 4 aimants, imprimés, Ferrite, Ø: 32mm



### Données de commande

N° commande	085912 32
GTIN	2050001762115
Classe d'article	08Q

### Description

#### Exécution:

Aimant plat blindé avec noyau magnétique en **ferrite dure**.

- **Surface en plastique.**
- **Thermorésistant à température ambiante.**

#### Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par pression / collage et fixation / maintien.

### Description technique

Matériau surface	Plastique
Contenu du kit	4
Ø	32 mm
Force d'attraction	80 N
Hauteur	7 mm
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Aimants d'organisation

