

Garant**Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 100/8mm**

Données de commande

N° commande	215101 100/8
GTIN	4062406394820
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraise à dresser robuste avec assises de plaquette fermées sur plusieurs côtés pour des conditions d'usinage stables.

Utilisable comme **fraise grande avance** en association avec la plaquette 215117 UNI.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 3 arêtes XNEX0806.. ou plaquettes simple face à 3 arêtes XNEX0806.. **Grande avance.**

Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec embout **674252 réf. 15IP.**

Description technique

Longueur totale L _{tot}	50 mm
Plaquette adaptée	XNEX 0806..
Jeu de vis pour plaquettes	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Ø fixation	32 mm

Nombre de dents Z	8
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	4 mm
Ø dents D_c	100 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219798 1
---	----------