

**Garant****Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 80/7mm**

## Données de commande

N° commande	215101 80/7
GTIN	4062406394813
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Fraise à dresser robuste avec assises de plaquette fermées sur plusieurs côtés pour des conditions d'usinage stables.

Utilisable comme **fraise grande avance** en association avec la plaquette 215117 UNI.

### Utilisation:

Avec plaquettes double face à 3 arêtes XNEX0806.. ou plaquettes simple face à 3 arêtes XNEX0806.. **Grande avance.**

### Remarque(s):

Tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec embout **674252 réf. 15IP.**

## Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	7
Longueur totale L <sub>tot</sub>	50 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	4 mm

Ø dents $D_c$	80 mm
Ø fixation	27 mm
Plaquette adaptée	XNEX 0806..
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219798 1
---	----------