

Garant**DNMG 110408, Nuance: HB730-1****Données de commande**

N° commande	250754 HB730-1
GTIN	4062406394912
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110408 HB730-1 Nuance: HB730-1

Brise-copeaux: XUM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mmAvance f : 0,2 - 0,6 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 35 - 230 m/min**Description technique**

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HB730-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	35 - 230 m/min
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Rayon d'angle	0,4 mm

Brise-copeaux	XUM
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Avance f	0,2 - 0,6 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	Nano-PVD
Application principale	UNI
Type de produit	Plaquette pour tournage