



Porte-molettes universel, Taille de queue: 10mm



Données de commande

N° commande	290010 10
GTIN	4030741657832
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.

Description technique

Hauteur tige	10 mm
pour diamètre de molette d_1	10 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	4 mm
Capacité	3 - 25 mm
Axe de roulement	299910 5
Largeur tige	10 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°

Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement en carbureCarbure Type 5	299910 5
---	----------