



Porte-molettes à droite, Taille de queue: 10mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 290080 10 |
| GTIN | 4030741660924 |
| Classe d'article | 29H |

Description

Exécution:

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe

Description technique

| | |
|--|----------------|
| pour diamètre de perçage de molette d_2 | 6 mm |
| Largeur tige | 10 mm |
| pour diamètre d'abaissement de molette d_3 | 11 mm |
| Disque | 299927 1 |
| Goujon à collet | 299925 1 |
| Pour largeur de molette b | 6 mm |
| Capacité | 3 - 50 mm |
| pour diamètre de molette d_1 | 15 mm |
| Hauteur tige | 10 mm |
| Pour profil de moletage | RAA 1×AA |
| Type de produit | Porte-molettes |

Accessoires

| | |
|------------------------|----------|
| Disque Type 1 | 299927 1 |
| Goujon à collet Type 1 | 299925 1 |