



Porte-molettes universel, Taille de queue: 12mm



Données de commande

N° commande	290090 12
GTIN	4030741689642
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Description technique

Largeur tige	12 mm
pour diamètre d'abaissement de molette d_3	11 mm
Hauteur tige	12 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
Disque	299927 1
pour diamètre de molette d_1	15 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Capacité	3 - 40 mm

Goujon à collet	299925 1
Sens de la coupe	à gauche et à droite
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Goujon à collet Type 1	299925 1
Disque Type 1	299927 1