



Kit de moletage ECO, Type: 16



Données de commande

N° commande	290050 16
GTIN	4030741881213
Classe d'article	29H

Description

Contenu:

- 1 porte-molettes Eco des 290036 et 290041: 16X
- 3 molettes 290161: Réf. 20x8/0,8
- 2 molettes 290161: Réf. 20x8/1,0
- 1 molette de chaque 290176 et 290181: Réf. 20x8/0,8; 20x8/1,0; 20x8/1,2
- Axe de roulement 299911 2 pc: Réf. 3
- Axe de roulement 299911 1 pc: 7

Description technique

Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Pour profil de moletage	RGV30° 1xGE30°
Pour profil de moletage	RGV30° 1xGE30°
Pour profil de moletage	RBL 1xBR
Pour profil de moletage	RBL 1xBR

Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes