



Porte-molettes universel, Taille de queue: 16Xmm



Données de commande

N° commande	290210 16X
GTIN	4030741834493
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Avantage(s):

- **Vibrations réduites.**
- **Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du \varnothing de la pièce.**
- **Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.**
- **Correction de l'angle de dépouille des molettes.**
- **Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.**
- **Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.**

Description technique

Pour largeur de molette b	6 mm
pour diamètre de molette d ₁	25 mm
Largeur tige	16 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	8 mm
Hauteur tige	16 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 1

Capacité	10 - 250 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR15°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure, anneau, vis Type 1	299920 1
---	----------