



## Porte-molettes universel, Taille de queue: 10mm



### Données de commande

N° commande	290210 10
GTIN	4030741409486
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

**Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.**

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

#### Avantage(s):

- **Vibrations réduites.**
- **Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du  $\varnothing$  de la pièce.**
- **Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.**
- **Correction de l'angle de dépouille des molettes.**
- **Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.**
- **Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.**

### Description technique

Hauteur tige	10 mm
Largeur tige	10 mm
pour diamètre de molette $d_1$	15 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 5
Pour largeur de molette b	4 mm
Capacité	3 - 50 mm
pour diamètre de perçage de molette $d_2$	8 mm

Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR15°
Type de produit	Porte-molettes

---

## Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure, anneau, vis Type 5	299920 5
---	----------