



Porte-molettes ECO à droite, Taille de queue: 16mm



Données de commande

N° commande	290039 16
GTIN	4030741881176
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Description technique

pour diamètre de molette d_1	15 mm
Capacité	6 - 60 mm
Largeur tige	16 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
Axe de roulement	299911 4
pour diamètre de perçage de molette d_2	4 mm
Hauteur tige	16 mm
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°

Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes