



## Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 20mm



### Données de commande

N° commande	290041 20
GTIN	4030741707025
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

Utilisation classique.

**Utilisation universelle possible à droite et à gauche.**

#### Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

### Description technique

Axe de roulement	299911 3
Capacité	10 - 110 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
Hauteur tige	20 mm
Largeur tige	20 mm
pour diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub>	6 mm
pour diamètre de molette d <sub>1</sub>	20 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RAA 2×AA

Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

---

## Accessoires

Kit de moletage ECO Type 20	290050 20
-----------------------------	-----------