



Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 20mm



Données de commande

N° commande	290036 20
GTIN	4030741881084
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.

Description technique

Largeur tige	20 mm
Hauteur tige	20 mm
pour diamètre de molette d_1	20; 25 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Capacité	8 - 200 mm
Axe de roulement	299911 7
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBL 1×BR

Type de produit

Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement HSSHSS Type 1

299911 1

Kit de moletage ECO Type 20

290050 20