



Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois, Réf. / Taille queue: 1MK2



Données de commande

N° commande	156700 1MK2
GTIN	4033591011595
Classe d'article	16C

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l'usinage des Ø de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5

1 pilote de chaque 156750: 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15

1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: CM2

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme "T" également disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 3

Nombre de dents Z: 3

Plage lamage: 14,5 - 24,5 mm

Description technique

Plage lamage	14,5 - 24,5 mm
--------------	----------------

Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Porte-fraises à lamer modulaire Réf. / Taille queue 1MK2	156720 1MK2
--	-------------