

**Garant****Pince à becs pointus pour électronique coudée à 48°, Longueur totale: 150mm**

## Données de commande

N° commande	727182 150
GTIN	4062406395094
Classe d'article	71B

## Description

### Exécution:

Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin. Avec ressort d'ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. **Gaine antistatique, ESD.**

Mâchoires ovales-pointues, intérieur strié.

### Matériau(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.

## Description technique

Longueur totale	150 mm
Largeur tête	13 mm
Longueur mors	35 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Forme de mâchoire	courbée
Exécution des mors	ovale-pointue, intérieur strié
Poignée	Gaine bimatière
Matériau	Acier au carbone (C70)
Surface	phosphaté anti-reflets.

Avec ressort d'ouverture

oui

Type de produit

Pinces à becs demi-ronds