



## Graisse lubrifiante LINOMAX plus, Poids: 500g



### Données de commande

N° commande	313190 500
GTIN	2050002053021
Classe d'article	30N

### Description

#### Exécution:

Graisse hautes performances semi-synthétique pour une lubrification régulière des mandrins manuels et de serrage. Une adhérence et une résistance à l'eau élevées permettent d'obtenir des forces de serrage constantes en cas d'utilisation régulière. La graisse spéciale adhère même en cas de rotation dans le mandrin de tour.

#### Caractéristique(s):

Densité 1,33 g/cm<sup>3</sup>.

Classe de consistance 2.

Coefficient de frottement 0,09.

Durée de conservation 3 ans.

#### Livraison:

Cartouche de graisse de 500 g.

#### Remarque(s):

**Tenir compte des dimensions de la pompe de graissage!** Dimensions des cartouches: Ø 55 mm × 237 mm.

### Description technique

Forme	Pâte
Plage de températures	-25 - 120 °C
Point d'éclair	174 °C
Couleur	beige
Type de produit	Lubrifiants

