

**Garant****Broche femelle Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx-Plus®: IP10mm**

## Données de commande

N° commande	293015 IP10
GTIN	4062406396572
Classe d'article	29L

## Description

**Exécution:**

Avec revêtement TiN.

**Utilisation:**

Pour la réalisation de profils **en une seule passe**.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

**Remarque(s):**

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

## Description technique

Type d'outils	HSS
Ø pré-perçage	2,3 mm
Diamètre extérieur brochage Torx®	2,7 mm
L	2 mm
Tolérance	+ 0,005 à +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	18 mm

Ø d	8 mm
Revêtement	TiN
Type de produit	Outil de rainurage et de mortaisage