

Garant**Broche femelle Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Profil Torx-Plus®: IP6mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 293015 IP6 |
| GTIN | 4062406396558 |
| Classe d'article | 29L |

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN.

Utilisation:Pour la réalisation de profils **en une seule passe.****Adapté(s) pour:**

Porte-outils de brochage de profils 293020 – 293079.

Remarque(s):

- **Dimensions et profils spéciaux disponibles sur demande.**
- **Vous trouverez les valeurs indicatives d'utilisation détaillées dans notre application ToolScout.**

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Type d'outils | HSS |
| L | 1,7 mm |
| Ø pré-perçage | 1,5 mm |
| Diamètre extérieur brochage Torx® | 1,7 mm |
| Tolérance | + 0,01 à +0,02 mm |
| Profil | Torx Plus® |
| L ₁ | 18 mm |

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Ø d | 8 mm |
| Revêtement | TiN |
| Type de produit | Outil de rainurage et de mortaisage |