



Rallonges pour tarauds avec méplat HB, Type: 11



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 338420 11 |
| GTIN | 4045197812483 |
| Classe d'article | 32H |

Description

Exécution:

- **Modèle long ou extra long.**
- **L'extrémité avant de la rallonge est conçue comme une pince de serrage. En serrant l'écrou moleté à la main, la pince de serrage est fixée au taraud.**
- **La transmission du couple s'effectue via le carré.**
- **L'extrémité arrière de la rallonge est conforme à la norme DIN, afin que la rallonge puisse être insérée dans des adaptateurs de taraudage ou des pinces de serrage ER avec carré.**

Queue h6 à face Weldon aussi pour montage dans des mandrins Weldon/ de frettage ou expansibles hydrauliques.

Utilisation:

Pour le taraudage dans des endroits difficiles d'accès, p. ex. évidements profonds, épaulements, arêtes gênantes de dispositifs, filetages intérieurs extrêmement profonds, à proximité de parois en fonte.

Remarque(s):

Autre pince de serrage six pans pour fixation du taraud disponible sur demande.

Description technique

| | |
|---|---------------------------|
| Rallonge L ₃ | 200 mm |
| Rallonge Ø D ₃ | 14 mm |
| Rallonge K ₂ | 11 mm |
| Pour Ø queue filetage d ₂ | 14 mm |
| Pour Ø nominal taraudage d ₁ DIN 374/376 | M18 |
| Rallonge L ₂ | 90 mm |
| Type de produit | Holey rallonge micrometre |

