

**Cadenas à cylindre à clés différentes, Ø boîtier: 40mm****Données de commande**

N° commande	085880 40
GTIN	4045197442833
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Cadenas avec mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.

Corps robuste en laiton.

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu'**une seule serrure ou un seul cylindre** et qu'elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 3 clés.

Description technique

adaptabilité	non
Pour barillet extractibles	non
Ø anse	6 mm
Matériau branches	Acier, chromé
Avec cache-entrée	non
Anse trempée	oui

Anse à double verrouillage	oui
Ø corps max	40 mm
Mécanisme de fermeture	Mécanisme de fermeture de précision inoxydable
Matériau boîtier	Laiton
Nombre de clés	3
Nombre de serrures	1
Fermeture	à clés différentes
Type de produit	Cadenas