



Porte-fraises à lamer modulaire, Réf. / Taille queue: 2/25



Données de commande

N° commande	156720 2/25
GTIN	4033591011526
Classe d'article	16C

Description

Exécution:

4 tailles de porte-outils couvrent une plage de 5 à 66 mm (jusqu'à 85 mm livrable d'usine). La fraise et le pilote peuvent être **combinés à volonté** au sein d'**une** grandeur, le pilote peut être changé sans démonter la fraise.

Trempés et rectifiés. La fraise et le pilote sont serrés chacun par une vis, la fraise étant en outre positionnée par une goupille pour éviter toute torsion. Queue cylindrique avec méplat d'entraînement suivant DIN 1835 B et arrosage central.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes, pour des trous étagés ou des chanfreinages hors norme.

Pour les trous débouchants étagés, les forets pilotes sont livrables en 2 longueurs pour pouvoir être réalisés sans avant-trou.

Remarque(s):

Fraise à pilote avec **revêtement TiN** disponible sur demande. **Exécution en carbure** disponible spécialement pour l'usinage de la fonte grise, du laiton et des aciers au chrome-nickel.

Plage lamage: 24 - 66 mm

Ø alésage H7: 22 mm

Alésage Longueur: 28 mm

Ø ext.: 34,5 mm

Longueur a: 75 mm

Description technique

Longueur a	75 mm
Plage lamage	24 - 66 mm

Ø alésage H7	22 mm
Alésage Longueur	28 mm
Ø ext.	34,5 mm
Type de produit	Support