

**Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 16/12mm****Données de commande**

N° commande	260707 16/12
GTIN	4062406396824
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Code ISO porte-outils	SSSCR/L 1616H12
Longueur de tête L <sub>1</sub>	18 mm
Plaquette adaptée	SC.. 1204..
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Sous-plaquette	269005 9
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Taille plaquette	12 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

---

**Accessoires**

Jeu de vis pour plaquettes Type 20

269028 20

Sous-plaquette Type 9

269005 9

Vis pour sous-plaquette Type 5

269013 5