

Garant
Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm


Données de commande

N° commande	261112 16/11
GTIN	4062406398019
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L_1	31,4 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Longueur totale L	200 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Déport L_3	2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	E16R SVJBR/L 11
Largeur de collet L_4	9,5 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Taille plaquette	11 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Ø queue D_s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
-----------------------------------	----------