

**Garant****Barre d'alésage, carbure, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm**

## Données de commande

N° commande	261112 20/11
GTIN	4062406398026
Classe d'article	21T

## Description technique

Angle d'attaque $\kappa$	142 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	250 mm
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	24 mm
Code ISO porte-outils	E20S SVJBR/L 11
Longueur de tête $L_1$	38 mm
Hauteur de serrage $L_2$	19 mm
Largeur de collet $L_4$	11 mm
Déport $L_3$	2 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
-----------------------------------	----------