

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	261113 16/11
GTIN	4062406398040
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Largeur de collet L ₄	9,5 mm
Code ISO porte-outils	E16R SVJBR/L 11
Déport L ₃	2 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Ø pré-perçage min. D _{min}	22 mm
Longueur totale L	200 mm
Taille plaque	11 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Angle d'attaque κ	142 degré
Longueur de tête L ₁	31,4 mm
Ø queue D _s	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
-----------------------------------	----------