

Garant**Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaque: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	261113 20/11
GTIN	4062406398057
Classe d'article	21T

Description technique

Plaque adaptée	VB.. 1103..
Angle d'attaque κ	142 degré
Ø pré-perçage min. D_{\min}	24 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L_3	2 mm
Code ISO porte-outils	E20S SVJBR/L 11
Taille plaque	11 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur de tête L_1	38 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Largeur de collet L_4	11 mm
Ø queue D_5	20 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 7	269028 7
-----------------------------------	----------