

**Garant****Barre d'alésage, carbure, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm**

## Données de commande

N° commande	261113 25/16
GTIN	4062406398064
Classe d'article	21T

## Description technique

Taille plaquette	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Largeur de collet L <sub>4</sub>	16,5 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	44 mm
Code ISO porte-outils	E25S SVJBR/L 16
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Angle d'attaque κ	142 degré
Déport L <sub>3</sub>	4,6 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	24 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	28 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 8	269028 8
-----------------------------------	----------