



## Ponceuse à bande pneumatique Dynafile®, Type: 15302



### Données de commande

N° commande	079551 15302
GTIN	616026153028
Classe d'article	03R

### Description

#### Exécution:

Appareils polyvalents avec **guidage de bande réglable, alignement précis** et **bras de contact** interchangeables pour une utilisation avec un galet de contact ou une platine. Le revêtement composite de la bande abrasive permet un **changement de bande aisé et rapide**. Le **refroidissement de la bande abrasive** via l'évacuation d'air augmente la durée de vie des bandes abrasives. Poignée réglable. **Dynafile® III, ponceuse puissante de 520 W** pour capacité d'enlèvement de matière élevée, **kit de traitement de surfaces, tête pivotante**, avec poignée supplémentaire. Dimensions des bandes abrasives: 6, 13, 19, 25×457 mm.

#### Utilisation:

Pour le ponçage, l'ébavurage, les travaux de transition et de finition, ainsi que le polissage. Idéal également pour un travail aisé dans des endroits difficiles d'accès.

#### Livraison:

Avec raccords nécessaires.

#### Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® disponibles sur demande (079559) ou dans notre eShop.

### Description technique

Puissance de décharge	522 W
Niveau sonore	87 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Largeur de bande	6; 13; 19; 25 mm
Référence fabricant	Kit Dynafile III
Quantité maximale d'air absorbé	906 l/min
Vitesse de rotation max.	20000 min <sup>-1</sup>
Longueur ruban	457 mm
Poids	1,1 kg
Série	Dynafile III
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	NPT
Emballage	Valise
Type de produit	Ponceuses à bande

## Accessoires

Bras de contact pour Dynafile® III Type 15350	079561 15350
Bras de contact pour Dynafile® III Type 15357	079561 15357
Bras de contact pour Dynafile® III Type 15321	079561 15321