



Jeu de fraises à lamer modulaires sur support bois, Réf. / Taille queue: 2MK2



Données de commande

N° commande	156700 2MK2
GTIN	4033591011618
Classe d'article	16C

Description

Exécution:

Assortiment de porte-fraises, fraises et pilotes pour l'usinage des Ø de perçage les plus courants.

Utilisation:

Pour chanfreinages DIN et, dans le cas de combinaisons pilote / fraise correspondantes pour des trous étagés ou des lamages hors norme.

Contenu:

1 fraise à lamer de chaque 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36

1 pilote de chaque 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

1 porte-fraise de chaque 156720 avec queue: CM2

Remarque(s):

Jeu de fraises à lamer modulaires en HSS avec revêtement TIN en option, avec arêtes brasées en carbure et plaquettes ISO forme "T" également disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 4

Nombre de dents Z: 3

Nombre de dents Z: 4

Nombre de dents Z: 3

Plage lamage: 26 - 36 mm

Description technique

Plage lamage	26 - 36 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraises à lamer

Accessoires

Porte-fraises à lamer modulaire Réf. / Taille queue 2MK2	156720 2MK2
--	-------------