



Vis de serrage à excentrique avec rondelle à crans, Filetage M: M12



Données de commande

N° commande	370008 M12
GTIN	4046368875887
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- **Encombrement réduit.**
- **Bridage de pièces de formes quelconques.**

Rondelle de blocage en acier cémenté avec vis excentrique en acier.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10 !

Description technique

Force serrage	18 kN
Hauteur bague H	9,6 mm
Couple de serrage maximal	88 Nm
Filetage M	M12
Course d'excentrique S ₁	2 mm

Bague à 6 pans creux ouverture ₁	8 mm
Dim. A	12,7 mm
Longueur du filet L	25 mm
Rondelle à crans Ø D ₁	25,4 mm
Type de produit	Vis de serrage à excentrique