



## Vis de serrage à excentrique avec rondelle à crans, Filetage M: M16



### Données de commande

N° commande	370008 M16
GTIN	4046368875924
Classe d'article	37M

### Description

#### Exécution:

- **Encombrement réduit.**
- **Bridage de pièces de formes quelconques.**

Rondelle de blocage en acier cémenté avec vis excentrique en acier.

#### Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

#### Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10 !

### Description technique

Couple de serrage maximal	88 Nm
Course d'excentrique S <sub>1</sub>	2,5 mm
Hauteur bague H	12,7 mm
Force serrage	27 kN
Dim. A	15 mm

Filetage M	M16
Bague à 6 pans creux ouverture <sub>1</sub>	12 mm
Longueur du filet L	27 mm
Rondelle à crans Ø D <sub>1</sub>	30,1 mm
Type de produit	Vis de serrage à excentrique