




Vis de serrage à excentrique, Dim. nom. rain. T: 18mm



Données de commande

N° commande	370009 18
GTIN	4046368509324
Classe d'article	37M

Description

Exécution:

- **Encombrement réduit.**
- **Serrage de pièces de forme quelconque.**
- **Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.**
- **Fixation dans la rainure en T via la vis de serrage/blocage.**

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces plates.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Description technique

Bague 6 pans ouverture	25 mm
Bague à 6 pans creux ouverture ₁	8 mm
Filetage M	M12
Couple de serrage maximal	61 Nm
Force serrage	18 kN

Course d'excentrique S_1	2 mm
Hauteur bague H	9,5 mm
SW_2	6 mm
Longueur L	34,7 mm
Couple de serrage max. vis de blocage	55 Nm
Type de produit	Vis de serrage à excentrique