


**Vis de serrage à excentrique, Dim. nom. rain. T: 14mm****Données de commande**

N° commande	370009 14
GTIN	4046368509287
Classe d'article	37M

Description**Exécution:**

- **Encombrement réduit.**
- **Serrage de pièces de forme quelconque.**
- **Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.**
- **Fixation dans la rainure en T via la vis de serrage/blocage.**

Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces plates.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Description technique

Bague à 6 pans creux ouverture,	7 mm
Force serrage	9 kN
Hauteur bague H	6,4 mm
Couple de serrage maximal	28 Nm
Bague 6 pans ouverture	21 mm
Filetage M	M10

Course d'excentrique S_1	1,6 mm
SW_2	5 mm
Longueur L	30,5 mm
Couple de serrage max. vis de blocage	35 Nm
Type de produit	Vis de serrage à excentrique