




## Vis de serrage à excentrique, Dim. nom. rain. T: 10mm



### Données de commande

N° commande	370009 10
GTIN	4046368509249
Classe d'article	37M

### Description

#### Exécution:

- **Encombrement réduit.**
- **Serrage de pièces de forme quelconque.**
- **Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.**
- **Fixation dans la rainure en T via la vis de serrage/blocage.**

#### Utilisation:

Idéal pour le serrage de pièces plates.

#### Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

### Description technique

Course d'excentrique $S_1$	1 mm
Force serrage	3,4 kN
Bague à 6 pans creux ouverture <sub>1</sub>	4 mm
Couple de serrage maximal	8,5 Nm
Bague 6 pans ouverture	16 mm

Hauteur bague H	4,8 mm
Filetage M	M6
SW <sub>2</sub>	3 mm
Longueur L	23,2 mm
Couple de serrage max. vis de blocage	7,7 Nm
Type de produit	Vis de serrage à excentrique